

Материалы и оборудование для термотрансферов

Термотрансферная пленка CONFETTI (Chemica)

1. Описание:

Металлизированная полиуретановая пленка с голографическими эффектами (как конфетти).
Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
Толщина пленки – 80 микрон.
Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°.
Температура переноса: 160°C.
Время: 20 сек.
Давление термопресса: среднее.

3. Инструкция:

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- положить на изделие или ткань подложкой вверх;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить подложку холодной.

Внимание!!! Металлики нельзя нагревать термопрессом более одного раза !!!

4. Ткани:

Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
Не подходит для тканей с пропитками.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Ручная стирка только в холодной воде без отбеливателей
и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
Химчистка: нет. Машинная сушка: нет.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.